



Mätvärdesgivare "FMT", maximalt vridmoment: 2Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654350 2
GTIN	5060922232892
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
- Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

leveransinnehåll:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.

Upp till och med storlek 150 med skruvdragningsimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrevna skruvdragare. I stabil plastväska.

OBS!:

Inte lämpliga för mutterdragare!

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	2 Nm
fyrkantfäste	1/4 tum
mätområde	0,04 - 2 Nm
sexkantfäste	1/4 tum
Kalibrering	O4
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±0,5 %
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktslag

Testapparat för vridmoment

TjänsterKalibrering höger Testapparat för vridmoment/-sensor Typ
400

020120 400

Tillbehör

Skruvdragningsimulator maximalt vridmoment 2 Nm

654352 2