



Mätvärdesgivare, maximalt vridmoment: 20Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654255 20
GTIN	4018754224418
Artikelklass	63B

Beskrivning

Utförande:

Hög noggrannhet eftersom bearbetning och digitalisering av mätvärdet sker direkt i mätvärdesregistreraren. Den mycket plana konstruktionen gör mätvärdesregistreraren okänslig för tvärgående krafter.

Passar till:

Verkstadsprovare nr 654250.

OBS!:

Provningsinstrument och mätvärdesgivare med andra mätområden på begäran.

Teknisk beskrivning

vikt	1,7 kg
fyrkantsfäste	1/4 tum
mätområde	0,4 - 20 Nm
maximalt vridmoment	20 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

Kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkKS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2