

3M Scotch-Brite™

Kompakt gradningsskiva Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, skiv-Ø×Bredd×hål-Ø: 152X25X25 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	568725 152X25X25
GTIN	50051115667416
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonkompaktskivor skapar en **reproducerbar finish**, eftersom nya slipkorn hela tiden är i kontakt med ytan. **Ingen förändring av arbetsstyckets geometri, ingen slipspårbildning, lång livslängd.**

Pressad fibernylon med aggressiva **Cubitron™ II keramikkorn**.

Användningsdata:

För **tunga avgradningsarbeten** med betydligt **högre slipmängd** jämfört med lindade kompaktskivor. Mycket hög kantstabilitet.

På **bänkslipmaskiner** eller på handslipmaskiner med hylsdorn nr 556380 storlek 1–2 och reducerfläns nr 568782. Passande slipskiveavrundare nr 568785.

Slipmedlets beteckning: Keramik

hål-Ø: 25 mm

finhetsgrad: extra grov

Hårdhetsgrad: hårt

Bredd: 25 mm

hål-Ø: 25 mm

Utförande: 7C extra coarse

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	extra grov
Utförande	7C extra coarse
Hårdhetsgrad	hårt
skiv-Ø	152 mm
hål-Ø	25 mm
Bredd	25 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Produktnamnsattribut	RC-UW
tillverkarens beteckning	RC-UW 7C extra coarse

Tillbehör

Aluminiumfläns par Passar till hål-Ø 25 mm	568782 25
--	-----------