

**HOLEX****Lamellslipskiva vågig slipnylon, Ø 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	568480 100
GTIN	4045197526762
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Standardmått Ø 100×100 mm resp. smalt utförande Ø 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

**Sinusformigt lagd slipnylon** utan skuren kant. Blandad med normalkorund (A).

**Användningsdata:**

För **mattpolering** och **polering** utan ansatser.

**OBS!:**

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

**Teknisk beskrivning**

slipmedelsunderlag	rengöringsslipnylon
rekommenderat varvtal	2800 min <sup>-1</sup>
Motsvarande kornstorlek	100
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm

Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
Produktslag	Duklamellslipvals

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		