

3M**Minislipband Ø 90×100 mm, SC-BF, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	568561 100
GTIN	4001895524561
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Minislipband Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Slipdukminiband för övergångar, satinering och finish.
Med filmunderlägg för enkel påbyggnad på alla valsar.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	100
Slipbandets längd	289 mm
Slipbandsdiameter	90 mm
Slipbandets bredd	100 mm
Färg	brun
Utförande	En coarse
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

tillverkarens beteckning	SC-BF
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Fästvals Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
------------------------------	------------