



## Mätvärdesgivare "FMT", maximalt vridmoment: 25Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	654350 25
GTIN	5060922232939
Artikelklass	66D

### Beskrivning

#### Utförande:

- Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
- Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

#### leveransinnehåll:

#### Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.

Upp till och med storlek 150 med skruvdragningsimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrevna skruvdragare. I stabil plastväska.

#### OBS!:

Inte lämpliga för mutterdragare!

### Teknisk beskrivning

mätområde	1,25 - 25 Nm
sexkantsfäste	1/4 tum
maximalt vridmoment	25 Nm
fyrkantsfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
Kalibrering	O4
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±0,5 %

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Testapparat för vridmoment

## Tjänster

DAkKS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020130 1000
Kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 400	020120 400
DAkKS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100
DAkKS-kalibrering dubbelsidigTestapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Tillbehör

Skruvdragningsimulator maximalt vridmoment 25 Nm	654352 25
--	-----------