



## Mätvärdesgivare, maximalt vridmoment: 1100Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	654255 1100
GTIN	4018754224425
Artikelklass	63B

### Beskrivning

#### Utförande:

Hög noggrannhet eftersom bearbetning och digitalisering av mätvärdet sker direkt i mätvärdesregistreraren. Den mycket plana konstruktionen gör mätvärdesregistreraren okänslig för tvärgående krafter.

#### Passar till:

Verkstadsprovare nr 654250.

#### OBS!:

Provningsinstrument och mätvärdesgivare med andra mätområden på begäran.

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/4 tum
maximalt vridmoment	1100 Nm
mätområde	25 - 1100 Nm
vikt	3,1 kg
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

## Tjänster

DAkKS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020140 1000/2

## Tillbehör

Kalibreringsfyrkantadapter Typ 2	654383 2
Kalibreringsfyrkantadapter Typ 3	654383 3
Kalibreringsfyrkantadapter Typ 4	654383 4