

Garant**Flerhålad PU-stödrondell, Utvändig Ø: 123mm****Beställningsdata**

Ordernummer	567990 123
GTIN	4045197566300
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Multiloch-stödrondell med **innovativt utsugssystem** (integrerade kanaler) och plant utförande för användning på excenterslipar. Med **5/16 tum** resp. **M8 fäste**.

Kombinationen med halvflexibel **polyuretanskumplast** och brottsäker **glasfiberarmerad bärrondell** gör den mycket lämplig för **medelgrova till grova sliparbeten** och konturslipning. Multiloch-system för användning av kardborrbandslipskivor med standardhål och ABRANET.

Användningsdata:

Med innovativt adaptersystem som kan användas för alla vanliga excenterslipmaskiner (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Passar till:

sliprondeller med hålning: 8; 8 + 1; 17

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	123 mm
Produktslag	Stödrondell

Tillbehör

Sats för mjukt underlägg i 4 delar, med flerhålning
Utvändig Ø 123 mm

567995 123