

**3M****Minislipband Ø 90×100 mm, SC-BF, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	568561 180
GTIN	4001895524578
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Minislipband Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).  
Slipdukminiband för övergångar, satinering och finish.  
Med filmunderlägg för enkel påbyggnad på alla valsar.

**Användningsdata:**

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

**Teknisk beskrivning**

Färg	röd
Slipbandets bredd	100 mm
Slipbandets längd	289 mm
Slipbandsdiameter	90 mm
Motsvarande kornstorlek	180
Utförande	A medium
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

tillverkarens beteckning	SC-BF
Produktslag	Slipband

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Fästvals Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
------------------------------	------------