

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1.1/2 tum, nyckelvidd: 70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	653950 70
GTIN	4991644465217
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	70 mm
Ø utgångssidan	103 mm
Längd	100 mm
fyrkantsfäste	1 1/2 tum

Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1.1/2 tum Ø×Längd 7X75 mm	653995 7X75
Gummiring för hylsor, 1.1/2 tum Ø 95 mm	653990 95