

**Kapskiva STANDARD ** för sten, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	569700 125
GTIN	9003173677872
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Universalkapskiva för sten (specifikation: **C30-BF**).

Användningsdata:

För natursten och konstgjord sten, brandhärdig sten och betong.

Teknisk beskrivning

Form	42
Formbeskrivning	böjda
hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
skivbredd	2,5 mm
Specifikation	C30-BF
skiv-Ø	125 mm
för materialtjocklek	7,5 mm

Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
optimerad för material	Tegel
optimerad för material	Natursten
optimerad för material	Sten
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva