

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1.1/2 tum, nyckelvidd: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	653950 80
GTIN	4991644465279
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Norm:**

**DIN 3129**

**Material:**

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Längd	110 mm
nyckelvidd	80 mm
Ø utgångssidan	115 mm
fyrkantsfäste	1 1/2 tum

Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

---

## Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1.1/2 tum Ø×Längd 7X75 mm	653995 7X75
Gummiring för hylsor, 1.1/2 tum Ø 95 mm	653990 95