

3M**Minislipband Ø 90×100 mm, 237AA, Kornstorlek: 240****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 568550 240 |
| GTIN | 4001895606458 |
| Artikelklass | 53M |

Beskrivning**Utförande:**

Miniband Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Den finstrukturerade pyramidytan garanterar **bästa finish och längsta utslitningstid**. Mycket lämplig för medelgrov slipning av rostfri stålplåt.

Användningsdata:

På ytstrip- och satineringsmaskiner med fästvals nr 568570/568575 (fästhål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Slipmedlets beteckning: A

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

3M-kornbeteckning: A080

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------|
| Slipbandsdiameter | 90 mm |
| 3M-kornbeteckning | A080 |
| Slipbandets bredd | 100 mm |
| Kornstorlek | 240 |
| Slipmedlets beteckning | A |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| tillverkarens beteckning | 237AA |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Fästvals Ø 90×100 mm Typ SOFT | 568580 SOFT |
|-------------------------------|-------------|