



## Mätvärdesgivare "FMT", maximalt vridmoment: 1500Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	654350 1500
GTIN	5060922233110
Artikelklass	66D

### Beskrivning

#### Utförande:

- Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
- Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

#### leveransinnehåll:

#### Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.

Upp till och med storlek 150 med skruvdragningsimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrevna skruvdragare. I stabil plastväska.

#### OBS!:

Inte lämpliga för mutterdragare!

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/4 tum
fyrkantsfäste	1 tum
maximalt vridmoment	1500 Nm
mätområde	30 - 1500 Nm
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±0,5 %

Provningsprotokoll

Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktlag

Testapparat för vridmoment