



Kapskiva STANDARD ** för sten, skiv-Ø: 230mm



Beställningsdata

Ordernummer	569700 230
GTIN	9003173675854
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Universalkapskiva för sten (specifikation: **C30-BF**).

Användningsdata:

För natursten och konstgjord sten, brandhärdig sten och betong.

Teknisk beskrivning

skivbredd	3 mm
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
Form	41
Specifikation	C30-BF
skiv-Ø	230 mm
för materialtjocklek	9 mm

Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
optimerad för material	Tegel
optimerad för material	Natursten
optimerad för material	Sten
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva