

**3M****Minislipband Ø 90×100 mm, 237AA, Kornstorlek: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	568550 600
GTIN	4001895606472
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Miniband Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Den finstrukturerade pyramidytan garanterar **bästa finish och längsta utslitningstid**. Mycket lämplig för medelgrov slipning av rostfri stålplåt.

**Användningsdata:**

På ytstrip- och satineringsmaskiner med fästvals nr 568570/568575 (fästhål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Slipmedlets beteckning: A

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

3M-kornbeteckning: A030

**Teknisk beskrivning**

Slipbandets bredd	100 mm
Slipbandsdiameter	90 mm
3M-kornbeteckning	A030
Kornstorlek	600
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
tillverkarens beteckning	237AA

---

## Tillbehör

Fästvals Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
-------------------------------	-------------