

**Lamellslipvals slipduk (A), Ø 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	568475 280
GTIN	4045197526755
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Standardmått **Ø 100×100 mm** resp. smalt utförande **Ø 100×50 mm** för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

Nylonduk belagd med normalkorund (A).

Användningsdata:

Fin slipnylon för **lätta rengöringsarbeten** och **jämn ytfinish**.

OBS!:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	2800 min ⁻¹
slipmedelsunderlag	rengöringsslipnylon
Motsvarande kornstorlek	280
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm

Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
hål-Ø	19 mm
Produktslag	Duklamellslipvals

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		