



## Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum, nyckelvidd: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	637310 16
GTIN	4018754003204
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. 12-kanthylsnyckelinsatser.

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	21,7 mm
Längd	60 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
hållanordning för tändstift	Gummihållare
nyckelvidd	16 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Hylsnyckelinsats