



Ringnyckelsats, Antal nycklar: 9



Beställningsdata

Ordernummer	613510 9
GTIN	4018754058273
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive**-profil. (Storlek 3,2 – 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

OBS!:

Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	9
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613500 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613500 5,5
Verktgshållare i plast med låsbygel för antal nycklar 11	611700 11
Verktgshållare i plast med låsbygel för antal nycklar 9	611700 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613500 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613500 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613500 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613500 18