



Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum, nyckelvidd: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	637310 18
GTIN	4018754003228
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Sexkanthylsnyckelinsatser.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	18 mm
hållanordning för tändstift	Gummiållare
Ø utgångssidan	24,2 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Längd	65 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Hylsnyckelinsats