




Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx®, Torx®-profil: E12



Beställningsdata

Ordernummer	637450 E12
GTIN	4018754003709
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 11,1 mm

Ø utgångssidan: 14,9 mm

Längd: 28 mm

Teknisk beskrivning

Torx®-profil	E12
Längd	28 mm
Profilmått A	11,1 mm
Ø utgångssidan	14,9 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktlag

Hylsnyckelinsats