



Ringskiftnyckel tum, nyckelvidd: 3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	613520 3/8
GTIN	4018754020133
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profil skaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive**-profil. (Storlek 3,2 – 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	125 mm
maximal käfthöjd h1	5 mm
nyckelvidd	3/8 tum
Nyckelvidder	tum

maximal ringhöjd $h_{2\max}$	9 mm
Ringläge	15 grad
Produktslag	Skruvnyckel