



## Ringnyckelsats, Antal nycklar: 16



### Beställningsdata

Ordernummer	613510 16
GTIN	4018754058297
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive**-profil. (Storlek 3,2 – 5 med sexkant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

#### OBS!:

#### Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

### Teknisk beskrivning

Antal nycklar	16
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

## Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613500 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613500 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 34 mm	613500 34
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 27 mm	613500 27
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613500 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613500 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613500 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 32 mm	613500 32
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613500 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 30 mm	613500 30
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613500 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613500 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613500 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13