



Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX30



Beställningsdata

Ordernummer	637560 TX30
GTIN	4018754002863
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrom-Alloy-Steel, flagnings säker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	17,8 mm
Profilmått A	5,5 mm
Längd	49 mm
Torx®-profil	TX30
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

