



Ringnyckelsats, Antal nycklar: 13ZOLL



Beställningsdata

Ordernummer	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive**-profil. (Storlek 3,2 – 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 tum

OBS!:

Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	13
Nyckelvidder	tum
Ringläge	15 grad

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 7/8 tum	613520 7/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 15/16 tum	613520 15/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 3/8 tum	613520 3/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 13/16 tum	613520 13/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 3/4 tum	613520 3/4
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 9/16 tum	613520 9/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1/4 tum	613520 1/4
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1 tum	613520 1
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 5/16 tum	613520 5/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 5/8 tum	613520 5/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1/2 tum	613520 1/2
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 11/16 tum	613520 11/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 7/16 tum	613520 7/16