



Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx®, Torx®-profil: E5



Beställningsdata

Ordernummer	637450 E5
GTIN	4018754003655
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Spännings- och skevningssfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 4,7 mm

Ø utgångssidan: 7 mm

Längd: 28 mm

Teknisk beskrivning

Längd	28 mm
Torx®-profil	E5
Ø utgångssidan	7 mm
Profilmått A	4,7 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktlag

Hylsnyckelinsats