



## Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 4,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	613500 4,5
GTIN	4018754019113
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive**-profil. (Storlek 3,2 – 5 med sexkant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

#### OBS!:

#### Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 613600</strong>

### Teknisk beskrivning

nyckellängd L	85 mm
maximal käfthöjd h1	4 mm
nyckelvidd	4,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	6 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel