



Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 46mm



Beställningsdata

Ordernummer	613500 46
GTIN	4018754019038
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profil skaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive**-profil. (Storlek 3,2 – 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

OBS!:

Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 613600

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	500 mm
nyckelvidd	46 mm
maximal käfthöjd h1	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	28 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel