



Diamant-kapskiva PREMIUM*** slitskapskiva, skiv-Ø: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	569770 150
GTIN	9003175980116
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-Ø 22,23 mm.

- **Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.**
- **Extremt lång brukstid, få skivbyten.**
- **Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.**
- **Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.**

Slitskapskiva, överhettningssäker, byts alltid parvis.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Material:

Optimerad för: betong, tegel, porbetong.

OBS!:

- **Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!**
- **Andra diamantkapskivor vid förfrågan.**

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	150 mm
maximalt varvtal:	10200 min ⁻¹
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Form	41
Formbeskrivning	rak
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva