

**Fyrkanthylsnycklar, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	623100 22
GTIN	4020772040086
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Upprymd fyrkant, härdad.

Norm:**DIN 248****Material:**

Specialstål, anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

totallängd	385 mm
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
nyckelvidd	22 mm
Huvud-Ø	39 mm
Typ	248
tillverkarens beteckning	248
Produktslag	hylsnyckel