

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupad konisk borste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 115XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

**Användningsdata:**

**Växelvirning (höger/vänster)** för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

**Teknisk beskrivning**

Borsttjocklek	0,5 mm
antal flätor	20
Borst-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	24 mm
maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>

Borstbredd L <sub>1</sub>	12 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	Växelvirning
Produktslag	Konisk borste