

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 115X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571200 115X22
GTIN	4017359005224
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Teknisk beskrivning

antal flätor	20
Borstlängd H ₁	24 mm
Borst-Ø D ₁	115 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	14 mm

Håldiameter d ₁	22 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnöster	vänstervirad
Produktlag	Rundborste