

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,30/0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
100X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570100 100X20
GTIN	4017359004463
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	23 mm
Borst-Ø D ₁	100 mm
Reducerings-Ø	12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm
maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
Borstbredd	19 mm
Håldiameter d ₁	30 mm

Produktlag

Rundborste