



## Diamant-kapskiva PREMIUM\*\*\* Fast Cut, skiv-Ø: 230mm



### Beställningsdata

Ordernummer	569730 230
GTIN	9003174758006
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-Ø 22,23 mm.

- **Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.**
- **Extremt lång brukstid, få skivbyten.**
- **Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.**
- **Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.**

**Extremt effektiv**, för snabb kapning, mindre maskinbelastning och rena snitt.

Överhettningsskydd. **Extra smal**, beläggningsbredd **1,2 mm** (Ø 115/125) och **1,9 mm** (Ø 180/230).

#### Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

#### Material:

Optimerad för: betongsten, granit, gnejs, porfyr, gångplattor.

#### OBS!:

- **Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!**
- **Andra diamantkapskivor vid förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Slipbeläggning bred	1,9 mm
skiv-Ø	230 mm
maximalt varvtal:	6600 min <sup>-1</sup>
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Form	41
Formbeskrivning	rak
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva