

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupad konisk borste Rostfri tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M:
115XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	115 mm
antal flätor	20
Borstlängd H ₁	24 mm
Borsttjocklek	0,5 mm

maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	12 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättnöster	vänstervirad
Produktlag	Konisk borste