

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,30/0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
125X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570100 125X23
GTIN	4017359004616
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Reducerings-Ø	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Borst-Ø D ₁	125 mm
Borstlängd H ₁	27 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borstbredd	20 mm
Håldiameter d ₁	40 mm

Produktlag

Rundborste