

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
200X38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570200 200X38
GTIN	4017359048078
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	48 mm
Borst-Ø D ₁	200 mm
Reducerings-Ø	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borstbredd	29 mm
Håldiameter d ₁	50 mm

Produktlag

Rundborste