


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupad konisk borste Växelvirning, rostfri tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 115XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

antal flätor	20
Borsttjocklek	0,5 mm
Borst-Ø D ₁	115 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	24 mm

Borstbredd L ₁	12 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättnöster	Växelvirning
Produktlag	Konisk borste