

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 178X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571200 178X22
GTIN	4017359005095
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,5 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	178 mm
Borstlängd H ₁	38 mm
antal flätor	32
Borstbredd L ₁	14 mm

Håldiameter d ₁	22 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Rundborste