



Fyrkant-hylsnyckel, nyckelvidd: 7mm



Beställningsdata

Ordernummer	623200 7
GTIN	4020772041694
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Härdat skaft; fast monterat T-handtag.
Med **invändig** fyrkant.

Norm:

DIN 904

Material:

Specialstål, anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	7 mm
skaftlängd	80 mm
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
Huvud-Ø	14,6 mm
Typ	904
tillverkarens beteckning	DIN 904
Norm	DIN 904
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	hylsnyckel

