

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,30/0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
150X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570100 150X30
GTIN	4017359025697
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	150 mm
Borstlängd H ₁	33 mm
Reducerings-Ø	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borstbredd	26 mm
Håldiameter d ₁	40 mm

Produktlag

Rundborste