

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:
100X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570300 100X12
GTIN	4017359099681
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Enkelradiga borstar med vågigt borstmateriel. Lämplig för rengöring av spånkammare.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa **valsar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	21 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	20 mm
Borstbredd	12 mm
Borst-Ø D ₁	100 mm
maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
Håldiameter d ₁	12 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Borsttjocklek	0,3 mm
Produktslag	Rundborste