

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 200X22mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 571200 200X22 |
| GTIN         | 4017359013779 |
| Artikelklass | 57L           |

**Beskrivning****Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

**Användningsdata:**

**Vänstervirad**, upplindning i förtid förhindras säkert.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

**Teknisk beskrivning**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Borst-Ø D <sub>1</sub>    | 200 mm                 |
| Borsttjocklek             | 0,5 mm                 |
| maximalt varvtal:         | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Borstlängd H <sub>1</sub> | 41 mm                  |
| antal flätor              | 36                     |
| Borstbredd L <sub>1</sub> | 14 mm                  |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Håldiameter d <sub>1</sub> | 22 mm        |
| Borstmaterial              | Ståltråd     |
| Flätmönster                | vänstervirad |
| Produktslag                | Rundborste   |