

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Nylonborstar 0,50 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 100X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570335 100X12
GTIN	4017359107775
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga **nylonborst utan slipmedelstillsats**.

Användningsdata:

På cirkel- och bandsågar för **spånkamarrengöring** och förhindrande av materialvidhäftning på skäret.

Teknisk beskrivning

hål-Ø uppborrningsbar till	20 mm
Borst-Ø D ₁	100 mm
maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	21 mm
Borstbredd	12 mm
Håldiameter d ₁	12 mm
Borstmaterial	Nylonborstar

Borstjocklek	0,5 mm
Produktslag	Rundborste