



Diamant-kapskiva PREMIUM*** högeffektiv, skiv-Ø: 230 mm



Beställningsdata

Ordernummer	569740 230
GTIN	9003174645443
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-Ø 22,23 mm.

- **Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.**
- **Extremt lång brukstid, få skivbyten.**
- **Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.**
- **Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.**

Högeffektivt utförande med 10 resp. 12 mm beläggningshöjd. Lämplig för alla byggmaterial, lång utslitningstid, överhettningssäker.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

OBS!:

- **Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!**
- **Andra diamantkapskivor vid förfrågan.**

maximal periferihastighet: 80 m/s

hål-Ø: 22,23 mm

hål-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Slipbeläggning höjd	12 mm
skiv-Ø	230 mm
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Form	41
Formbeskrivning	rak
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva