



Fyrkanthylsnycklar, nyckelvidd: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	623100 12
GTIN	4020772040048
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Upprymd fyrkant, härdad.

Norm:

DIN 248

Material:

Specialstål, anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	12 mm
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
totallängd	235 mm
Huvud-Ø	24 mm
Typ	248
tillverkarens beteckning	248
Produktslag	hylsnyckel