


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M:  
115X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

**Användningsdata:**

**Växelvirning (höger/vänster)** för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	24 mm
antal flätor	20

maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
Borstbredd L <sub>1</sub>	14 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	22 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Rundborste