

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,30/0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
200X38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570100 200X38
GTIN	4017359037157
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

**Användningsdata:**

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.  
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	48 mm
Reducerings-Ø	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
Borstbredd	29 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	50 mm

Produktlag

Rundborste