



Fyrkanthylsnycklar, nyckelvidd: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	623100 14
GTIN	4020772040055
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Upprymd fyrkant, härdad.

Norm:

DIN 248

Material:

Specialstål, anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

totallängd	270 mm
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
nyckelvidd	14 mm
Huvud-Ø	27 mm
Typ	248
tillverkarens beteckning	248
Produktslag	hylsnyckel