

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 65XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572000 65XM14
GTIN	4017359006580
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.
Med **invändig gänga M14.**

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	65 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borsttjocklek	0,35 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
säkerhetsstödring	nej
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd

Produktlag

Huvborste